

# 製品名 ボンHBサーフェサーRシーラー

AGCコーテック株式会社

系 統	合成樹脂エマルジョン系シーラー	
特 長	1. 水性樹脂シーラーであるため安全性、低公害性に優れている。 2. セメント系素地との密着性に優れている。	
用 途	1. 微弾性フィラー用下塗材（シーラー）	
荷 姿	15 kg	主な適用法令  該当なし
混合比	—	
ポットライフ	—	
色 相	淡褐色乳化液	
乾燥時間	2時間（次工程迄の放置時間）	
標準所要量	0.10～0.20 kg/m <sup>2</sup> /回	
標準塗膜厚	13 μ/m <sup>2</sup> /回（0.15 kg/m <sup>2</sup> ）	
塗装方法	ウールローラー、吹付け	
希釈剤	なし	
希釈率	0%	
比 重	1.02	
引 火 点	—	
貯蔵安定性	約6ヶ月	
塗装上の注意	1. 降雨降雪の恐れがある場合及び強風の時は塗装を避けて下さい。 2. 低温（5℃以下）、高湿度（85%RH以上）の時の施工は避けること。	
備 考	詳細はMSDSをご覧ください。	

制定：1998年7月A

改訂：2008年11月14日A

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。